



81124 - Optipress-Aquaplug-Collegamento, per vecchio tubo in rame

Tubi in rame per l'impiego con il collegamento Optipress-Aquaplug

Il collegamento Optipress-Aquaplug è indicato esclusivamente per i tubi con le qualità e le dimensioni sotto indicate.

Vigono le seguenti limitazioni generali:

- I tubi in rame cromati non possono essere pressati.
- La pressatura di tubi in acciaio dolce e di tubi in rame a pareti sottili può causare deformazioni e difetti di tenuta. Non essendo omologati per tale applicazione non possono essere abilitati.

Tipi e dimensioni dei tubi in rame omologati

Tipi di tubi in rame in base alla durezza del tubo	Dimensioni [mm]
Dolce	10, 12, 15, 18, 22
Semiduro	12, 15, 18, 22
Duro	15, 18, 22, 28

Tubi in rame omologati a norma DIN EN 1057

Diametro esterno [mm]	Spessore della parete [mm]
10	1.0
12	0.7
12	0.8
12	1.0
14	1.0
15	0.8
15	1.0
17	1.0
18	0.8
18	1.0
22	1.0
28	1.0
28	1.5

Dati tecnici

Pressione nominale	PN 16
Materiale	Bronzo CC246E

Avvertenze per il montaggio

- Le diciture goffrate sui tubi in rame possono causare difetti di tenuta.
- Le ganasce vengono selezionate in base alle dimensioni del tubo: il Ø 10 va pressato con la ganasce da 12, il Ø 14 con la ganasce da 15 e il Ø 17 con la ganasce da 18.
- Il montaggio viene effettuato seguendo le istruzioni di montaggio per i collegamenti Optipress, ➡ Istruzioni di montaggio 299.1.007.

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web www.nussbaum.ch.



81124